

LAGON

Tests disponibles :

- Acuité visuelle
- Astigmatisme
- Duochrome
- Sensibilité au contraste morphoscopique
- Planches chromatique (Type Ishihara)
- Feux colorés
- Fils
- Phories
- Fusion
- Vision stéréoscopique
- Champ visuel maculaire

Gestion automatique du fichier patients et des tests de vision.


En option :

Eblouissement
(Le SB99 avec fibre optique)

Logiciel compatible avec tous les PC fonctionnant sous Windows 98, Millénium, XP, 2000 ou Vista.

20, rue Schnapper
78100 St GERMAIN EN LAYE
Téléphone : (33) 1 34 51 01 08
Fax : (33) 1 39 73 95 07
Mail : ventes@lagon.net
Site : www.lagon.net

L'exploration de la fonction visuelle



Mis au point par une équipe de spécialistes des logiciels médicaux et validé par des experts de la fonction visuelle, LAGON permet une évaluation exhaustive de la performance visuelle subjective.

LAGON fonctionne sur des ordinateurs soigneusement étalonnés, avec des périphériques spécifiques.

Pour effectuer les tests spécifiquement adaptés aux différents postes de travail, il est possible d'adapter des protocoles permettant le déroulement automatique des tests.

LAGON est connecté avec les logiciels de dossiers patient informatiques.


Description de LAGON

Vision des formes :

- Acuité visuelle (Lettres, Anneaux de Landolt, E de rasquin).
- Amétropie :
 - Duochrome
 - Astigmatisme
- Sensibilité au contraste morphoscopique (anneaux de Landolt).
- Image acuité visuelle
- Image contraste




ACUITE VISUELLE




DUOCHROME



CONTRASTE




FEUX COLORES



FILS COLORES

PLANCHE CHROMATIQUE




Vision des couleurs :

- Planches chromatique (Type Ishihara)
- Feux colorés (Avec un paramétrage variable en dimension et en durée).
- Fils colorés (Spécifique aux électriciens).
- Images de type professionnel.

Vision du relief :

- Phories
- Fusions
- Images relief
- Vision stéréoscopique



PHORIE

Tests divers :

- Sensibilité à l'éblouissement (Test en option).
- Champ visuel maculaire



BLOUISSEMENT

Caractéristiques techniques :

- LAGON est compatible avec Windows 98, Millenium, XP, 2000 et Vista.
- Une résolution de 1024 x 768 est nécessaire pour une réalisation optimale des tests de vision des formes.
- LAGON peut être installé sur des ordinateurs disposant d'au moins 20 Mo d'espace libre sur le disque dur.
- LAGON est installé en option avec le périphérique SB99, dispositif permettant une réalisation de tests d'éblouissement sous contrôle de l'ordinateur à l'aide d'une source étalonnée de lumière froide.
- LAGON est conforme à la norme CE 93-42

